

Miele

Installationsplan

Värmepumpstumlare



PDR 507 HP
PDR 507 HP Special

Läs **ovillkorligen** bruks- och installationsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning.
Detta för att undvika personskador och skador på maskinen.

sv-SE

11 278 700/02

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna
Tel 08-562 29 000
Serviceanmälan:
077-077 00 20
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional





Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Förteckning:



	Nödvändig anslutning		Valfri anslutning eller i enlighet med produktutförandet
AL	Frånluft	KLZ	Kylluft tilluft
ASK	Avloppsslang kondensat	PA	Potentialutjämning
B	Förankring maskin	SLA	Anslutning för effektoppsbrytare
EL	Elanslutning	UG	Sluten sockel
F	Justerbara ställfötter	UO	Öppen sockel
KG	Betal-/bokningssystem	APCL	Tvätt/tork-pelare
KGA	Anslutning betal-/bokningssystem	XKM	Kommunikationsmodul
KLA	Kylluft utsläpp	ZL	Tilluft

Med förbehåll för fel och tekniska ändringar.08/19


Mått



Installation



Uppställning



Tekniska data

		PDR 507 HP	PDR 507 HP Special
Torksystem		Värmepump	Värmepump
Trumvolym	l	130	130
Kapacitet	kg	7,0	7,0
Lucköppning, diameter	mm	370	370

Elanslutning (EL)

		1N AC 220 V-240 V	1N AC 220 V-240 V
Standardspänning			
Frekvens	Hz	50	50
Total anslutningseffekt	kW	1,44	1,44
Säkring (utlösningsegenskap B enligt EN 60898)	AA	1 x 10	1 x 10
Anslutningskabel, minsta tvärsnitt	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Anslutningskabel med kontakt		●	●
Anslutningskabel, längd	mm	2 000	2 000

Avloppsslang kondensat (ASK)

Vattenavlopp, temperatur max	°C	70	70
Flöde under toppar, max	l/min	3,6	3,6
Anslutningsstuts på uppställningsplatsen för avloppsslangen	mm	10 x 30	10 x 30
Avloppsslang (innerdiameter)	mm	10 (DN10)	10 (DN10)
Längd avloppsslang	mm	1 500	1 500
Avloppspumpens matningshöjd från torktumlarens underkant, max	mm	1 000	1 000

Potentialutjämning (PA)

Maskinanslutning (med speciell byggsats)		○	○
--	--	---	---

Gränssnitt XCI-Box-LG

		●	●
--	--	---	---

Extern effektvakt

Maskinanslutning (med XCI-Box-LG)		○	○
-----------------------------------	--	---	---

Anslutning betal-/bokningssystem (KGA)

Anslutning av betal-/bokningssystem (med XCI-Box-LG)		○	○
--	--	---	---

Kommunikationsmodul (XKM)

Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT		○	○
------------------------------------	--	---	---

Uppställning ställfot (F)

Ställfötter, antal	Antal	4	4
Ställfot, reglerbar höjd, med gänga	mm	± 5	± 5
Ställfot diameter	mm	31,7	31,7

Förankring (B)

Golvförankring Miele sockel

Uppställning Miele sockel (fästmaterial ingår vid levereras)		○	○
Nödvändiga fästpunkter	Antal	4	4
Tråskruv enligt DIN 571	mm	8 x 65	8 x 65
Plugg (diameter x längd)	mm	12 x 60	12 x 60

Golvförankring sockel (på uppställningsplatsen)

Uppställning av maskinen på befintlig sockel (betong eller mur)		○	○
Sockelns yta, min (bredd/djup)	mm	600/650	600/650
Tråskruv enligt DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50
Plugg (diameter x längd)	mm	8 x 40	8 x 40

● = standard, š = tillval, + = endast på förfrågan, - ej tillgänglig

Tekniska data

		PDR 507 HP	PDR 507 HP Special
Maskindata			
Fullständiga mått (höjd/bredd/djup)	mm	850/605/777	850/605/777
Höljets mått (höjd/bredd/djup)	mm	850/596/737	850/596/737
Nischmått (höjd/bredd)			
Minsta nischmått (utan förpackning)	mm	900/605	900/605
Uppställningsmått			
Avstånd i sidled, min	mm	20	20
Rekommenderat avstånd i sidled, tvätt/tork-pelare	mm	300	300
Avstånd från vägg till torktumlarens front, min	mm	950	950
Avstånd från vägg till torktumlarens front, rekommenderat	mm	1100	1100
Vikt och golvbelastning			
Torktumlarens vikt (nettovikt)	kg	68,5	69,5
Maximal golvbelastning vid drift	N	925	925
Produktemissioner			
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen enligt (EN ISO 11204/11203)	dB(A)	<70	<70
Värmeavgivning på uppställningsplatsen	W	950	950

Installations- och planeringstips

Förutsättningar för en installation

Maskinen får endast anslutas till en elanläggning som har inrättats i enlighet med nationella lagar, förordningar och riktlinjer.

Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till de föreskrifter från elbolaget som gäller på uppställningsplatsen, olycksfallsförebyggande anvisningar, det aktuella försäkringsbolagets regler samt de säkerhetsåtgärder som gäller inom teknikområdet.

Allmänna driftvillkor

Tillåten omgivningstemperatur i uppställningsrummet: +2 °C till +35 °C.

Kallluften som sugts in under torkning värms upp av torktumblaren och avges sedan igen. Därför måste du, framförallt i små rum, se till att ventilationen är tillräcklig.

Se till att rumstemperaturen inte är för hög. Lufta rummet om det finns andra värmealstrande maskiner i samma rum eller stäng av sådana maskiner.

Annars måste du räkna med längre torktider och högre energiförbrukning.

Elanslutning

Torktumblaren är utrustad med en anslutningskabel och kontakt. Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Torktumblaren får på inga villkor anslutas till en förlängningskabel. Det finns då risk för att det kan börja brinna.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Vid fast anslutning måste strömmen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Som fränkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på mer än 3 mm. Till detta hör till exempel skydds säkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (IEC/EN 60947).

Kontakten eller fränkopplingsdonet måste alltid vara tillgängliga. Om maskinen kopplas från elnätet måste brytaren kunna spärras, alternativt måste kopplingspunkten övervakas konstant.

Nyinstallation, ändring i anläggningen eller kontroll av skydds jorden får endast utföras av en fackman i enlighet med gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Uppgifterna i den tekniska specifikationen gällande kabeltvärsnitt avser endast den nödvändiga anslutningskabeln. För beräkning av övriga kabeldimensioner hänvisar vi till tillämpliga nationella och lokala bestämmelser.

Avloppsslang kondensat

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumblarens baksida ned i kondensvattenbehållaren.

Kondensatet pumpas ut genom en avloppspump med 1 meters pumphöjd. För att undvika hinder i vattenavloppet måste avloppsslangen läggas utan veck.

Denna torktumblare måste under vissa anslutningsförutsättningar utrustas med en backventil (extra tillbehör). Utan backventil kan vattnet rinna tillbaka eller sugas tillbaka in i torktumblaren och sedan läcka ut. Risk för skador.

Möjligheter att placera vattenavloppet:

- 1. Direkt anslutning till avloppsrör i plast med gumminippel.**
Använd backventilen om slangänden kan hänga ner i vattnet.
- 2. Anslutning till handfat med gumminippel.**
Använd alltid backventilen. Använd alltid backventilen.
- 3. Avlopp i golvbrunn.**
Använd alltid backventilen. Använd alltid backventilen.
- 4. Upphängning i handfat eller avloppsho.**
Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den)! Annars kan vatten rinna ut och orsaka skador.
Använd backventilen om slangänden kan hänga ner i vattnet.

Potentialutjämning

Om det krävs enligt nationella bestämmelser, ska även en potentialutjämning med god kontakt skapas.

Anslutningsmaterialet för en nödvändig potentialutjämning kan beställas hos Miele service med en monteringsatts eller tillhandahållas på uppställningsplatsen.

Effekttoppsbrytare/energimanagementsystem

Tvättmaskinen kan anslutas till en effekttoppsbrytare eller ett energimanagementsystem med hjälp av en extra byggsats (tillval).

När effekttoppsbrytaren aktiveras stängs uppvärmningen av. I displayen visas ett meddelande angående detta.

Betal-/bokningssystem

Torktumblaren kan utrustas med en extra byggsats (XCI-box) för anslutning till betal-/bokningssystem som extra tillbehör.

Nödvändig programmering kan göras vid den första idrifttagningen. När första idrifttagningen är utförd kan ändringar bara göras av en Miele återförsäljare eller Miele service.

Gränssnitt

Torktumblaren kan i efterhand utrustas med en kommunikationsmodul XKM 3200-WL-PLT.

Denna modul kan användas som wifi- eller LAN-gränssnitt.

Det i modulen integrerade LAN-gränssnittet motsvarar SELV (lågspänning) enligt EN 60950. Även anslutna maskiner måste motsvara SELV. LAN-anslutningen sker med en RJ45-kontakt enligt EIA/TIA 568B.

Uppställning och förankring

Torktumlaren ska placeras på en helt jämn, vågrät och fast yta som klarar av den angivna belastningen.

Golvbelastningen koncentreras punktvis på uppställningsytan i området kring respektive maskinfot.

Torktumlaren ska riktas i längd- och tvärriktningen med hjälp av de justerbara ställfötterna, så att den hamnar exakt vågrätt.

Uppställning på sockel

Torktumlaren kan placeras på en sockel, antingen en redan befintlig betongsockel eller en sockel som köps som tillbehör från Miele.

Betongens kvalitet och stabilitet ska bedömas med hänsyn till torktumlarens tyngd. Se till att betongsockeln står stadigt på golvet.

Tvätt/tork-pelare

Torktumlaren kan ställas upp med en tvättmaskin från Miele i en tvätt/tork-pelare. För detta krävs en byggsats som extra tillbehör.

Monteringen av byggsatsen måste göras av en Miele auktoriserad fackman eller Miele service.